



Skaitmeninis rankinis tachometras



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 471100 |
| GTIN | 4029547006302 |
| Produktų klasė | 47B |

Aprašas

Aprašymas:

Bekontaktis matavimas atspindinčia žyma, kontaktinis matavimas užmaunamu mechaniniu adapteriu, pasirinktinai maksimalios, minimalios arba paskutinės vertės išsaugojimas paspaudus mygtuką MODE. Automatinis išjungimas praėjus 30 sekundžių po paskutinio mygtuko paspaudimo.

Paskirtis:

Sūkių skaičiaus matavimas:

- optiškai nuo 1 iki 99999 min⁻¹ neliečiant,
- mechaniškai nuo 1 iki 19999 min⁻¹ su kontaktiniu antgaliu.

Greičio matavimas (su matavimo disku).

- nuo 0,10 iki 1999 m/min

Ilgio matavimas (su matavimo disku).

- nuo 0,02 iki 99999 m

Tiekimo sudėtis:

Su mechaniniu adapteriu, matavimo diskas (0,1 m) Nr. 471180, tuščiaaviduriu matavimo antgaliu Nr. 471190, matavimo antgaliu Nr. 471170, ilgintuvu, matavimo disku (6" colių), atspindinčia juostele Nr. 471150, lagaminu, 2 baterijomis Nr. 081556 dyd. LR6.
Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai

Leistina paklaida: 0,02 (± 1 digit) %
 Matavimo atstumas (optiniam matavimui): 600 mm
 Darbinė temperatūra: 0 - 50 °C
 Laikymo temperatūra: -20 - 70 °C

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------------|
| Matavimo atstumas (optiniam matavimui) | 600 mm |
| Sūkių skaičiaus matavimo ribos (optinio) | 0 - 99999 min ⁻¹ |
| Darbinė temperatūra | 0 - 50 °C |
| Laikymo temperatūra | -20 - 70 °C |
| Leistina paklaida | 0,02 (± 1 digit) % |
| Prekės Nr., kartu su baterijomis / akumuliatoriais | 081561 LR6 |
| Baterijų kiekis | 2 |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Produkto rūšis | Rankinis tachometras |

Paslaugos

| | |
|-------------------------|--------|
| Žymėjimas lazeriu Tipas | 018940 |
|-------------------------|--------|

Priedai

| | |
|---|------------|
| Tuščiaaviduris matavimo antgalis | 471190 |
| Matavimo diskas, apimtis 100 mm | 471180 |
| Matavimo diskas, apimtis 6 coliai | 471181 |
| Atspindinčių juostelių rinkinys 5 vnt. | 471150 |
| Matavimo antgalis | 471170 |
| Šarminiai mangano akumuliatoriai Tarptautinis dydis LR6 | 081556 LR6 |