

**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,001 mm., Matavimo intervalas: 25 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434281 25
GTIN	7630041111224
Produktų klasė	45A

Aprašas**Aprašymas:**

Skaitmeninis indikatorius su kombinuotu skalės ir skaitmenų ekranu (skaitmenų aukštis 10 mm) bei mechaninėmis tolerancijos rodyklėmis. Ekranas / klaviatūra pasukami iki 270° kampu.

Funkcija:

Matavimo režimas **ABS/REL**. Grafinis įvestų ribinių verčių rodmuo. Automatinis išsijungimas, PRESET funkcija, duomenų išvestis, keičiama skaičiavimo kryptis. Galima užblokuoti klaviatūrą. Maks., Min., Maks.-Min. (TIR), nulio nustatymas, PRESET išankstinių nustatymų funkcija.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498950, atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900 / 4910.

Norma: Norma de fábrica

Norm: Manufacturer's standard

Standardi: Tehdasnormi

Norme: Norme usine

Szabvány: Gyári szabvány

Norma: Norma interna

Kalibravimas: C1

Padalos vertė, pasirenkama: 0,001 mm

Padalos vertė, pasirenkama: 0,00005 in

Leistina paklaida: 0,005 mm
 Matavimo jėga: < 2 N
 Jungiamojo antgalio Ø h6: 8 mm
 Korpuso Ø: 57 mm

Techninis aprašymas

Kalibravimas	C1
Korpuso storis	33,4 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	25 mm
Matavimo jėga	< 2 N
Korpuso Ø	57 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,00005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,001 mm
Leistina paklaida	0,005 mm
Baterijų kiekis	1
Prekės Nr., kartu su baterijomis / akumuliatoriais	081560 CR2032
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

Kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 maksimali matavimo amplitudė 30 mm	013210 30
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkkS kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 maksimali matavimo amplitudė 100 mm	013250 100

Priedai

Prijungimo laidas Duplex Tipas USB2	498950 USB2
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Tarptautinis dydis CR2032	081560 CR2032
Prijungimo laidas Duplex Tipas 2	498950 2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 40 mm	434920 40
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 80 mm	434920 80

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20

Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3