



Išorinis liestukas su laikrodine skale, Matavimo ribos: 0-10 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	438545 0-10
GTIN	4045197634641
Produktų klasė	42C

Aprašas

Aprašymas:

1 fiksuotas ir 1 judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Judraus liestuko atsilenkimas perduodamas laikrodiniam indikatoriui. Matavimo rezultatas matomas iškart.

Paskirtis:

Greitam išorinių išdrožų, sienelių storio, plieno lakštų, vamzdžių, plėvelių ir t. t. matavimui.

Norma: Gamykliniai standartai

Kalibravimas: C7

Padalos vertė: 0,1 mm

Leistina paklaida: 0,1 mm

Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø: 2 mm

Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis): 36 mm

Indikatoriaus Ø: 50 mm

Techninis aprašymas

Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	2 mm
Padalos vertė	0,1 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 10 mm
Indikatoriaus Ø	50 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	36 mm
Leistina paklaida	0,1 mm

Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Kalibravimas	C7
Produkto rūšis	Išorinis spartusis liestukas

Paslaugos

Kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas	013850
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas	011320