



Prizminė lūpa Centro Gripp, Tipui: 125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361185 125
GTIN	4250364402347
Produktų klasė	34A

Aprašas

Aprašymas:

Prizmės kampas 120° – ašinis aukštis 53 mm iš abiejų pusių. Lūpos atsiveria tiek, kad būtų galima išimti detalę – net ir maksimalaus Ø.

Paskirtis:

Apvalių detalių užspaudimui.

Medžiaga:

Grūdintasis ir šlifluotas plienas.

Tinkamas :

Centro Gripp Nr. 361180.

Žiaunų plotis b: 124,4 mm

c: 12 mm

c₁: 39 mm

Žiaunų aukštis h: 81 mm

Prizmės užveržimo Ø D₁: 17 - 42 mm

Prizmės užveržimo Ø D₂: 38 - 104 mm

Techninis aprašymas

tipui	125
-------	-----

c	12 mm
Prizmės užveržimo $\varnothing D_1$	17 - 42 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	Centro Gripp
Prizmės užveržimo $\varnothing D_2$	38 - 104 mm
Žiaunų aukštis h	81 mm
Žiaunų plotis b	124,4 mm
c ₁	39 mm