

KARL DEUTSCH**Dangos sluoksnių stormatis LEPTO-Pen, Tipas: 2091A****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	496705 2091A
GTIN	2050001052568
Produktų klasė	49G

Aprašas**Aprašymas:**

Greitas ir paprastas dangos sluoksnio storio matavimas pagal sukibimo jėgos principą. Skirti nemagnetinėms dangoms, pvz.: dažai, lakas, plastikas, galvaninės dangos ant negrūdinto plieno ir geležies. Su preciziniu magnetu, mechaninėmis spyruoklinėmis svarstyklėmis ir μm kalibruota skale su užrašais. Naudojami bet kurioje padėtyje: horizontalioje, vertikalioje ir „virš galvos“.

Tiekimo sudėtis:

Su plastikine dėžute, naudojimo instrukcija ir patikros protokolu.

Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Test certificate: Manufacturer's test certificate

Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Matavimo ribos (diapazonas): 10 - 500 μm

Leistina paklaida: $\pm 10\%$ / $\pm 3 \mu\text{m}$

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	10 - 500 μm
Leistina paklaida	$\pm 10\%$ / $\pm 3 \mu\text{m}$
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Matavimo prietaisai	mechaninė
Produkto rūšis	Mechaninis dangos storio matavimo prietaisas

Paslaugos

Žymėjimas lazeriu Tipas

018940