



Užmaunamų raktų rinkinys su T formos rankena izoliuoti pagal VDE, Raktų skaičius: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	622775 4
GTIN	4010995370923
Produktų klasė	63K

Aprašymas

Modelis:

Švariai apdirbta, gili 6-briaunė rakto galvutė su vidine kiauryme išlindusiems sriegių kotams. Atspari smūgiams T formos rankena iš plastiko, geležtė iš chromo vanadžio plieno, chromuota, su užpurkštu apsauginiu izoliacijos sluoksniu.

Izoliuota iki 1000 V, pagaminta pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Turinys:

po 1 vnt. Nr. 622770: dyd. 8; 10; 13; 17

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	4
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Užmaunamas raktas T formos rankenaizoliuotas pagal VDE
Rakto dydis 10 mm

622770 10

Užmaunamas raktas T formos rankenaizoliuotas pagal VDE
Rakto dydis 8 mm

622770 8

Užmaunamas raktas T formos rankenaizoliuotas pagal VDE
Rakto dydis 13 mm

622770 13

Užmaunamas raktas T formos rankenaizoliuotas pagal VDE
Rakto dydis 17 mm

622770 17