


**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Lenktas kūginis šepetys Dvipusio pynimo, nerūdijančiojo plieno viela 0,50 mm, Šepečio Ø × sriegis: 115XM14 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	571355 115XM14
GTIN	4017359380154
Produktų klasė	57L

**Aprašas****Aprašymas:**

Lenktas **kūginis šepetys** su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą.

**Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

**Paskirtis:**

**Dviejų krypčių pynimas (dešininis / kairinis)** dar stipresniam poveikiui, atliekant sudėtingus valymo darbus. Labai tinka kampų ir kraštų valymui, mažas spindulinis mušimas.

Idealiai tinka apdirbimui sunkiai prieinamose vietose ir sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.

Su **vidiniu sriegiu M14** tiesioginiam tvirtinimui **ant kampinių šlifuoiklių.**

Sriegis: M14

Užimamas plotis: 12 mm

Šerių aukštis: 24 mm

Pynių kiekis: 20

maksimalus sūkių skaičius: 12500 min<sup>-1</sup>

**Techninis aprašymas**

Pynių kiekis	20
Šerių storis	0,5 mm

Šepečio Ø	115 mm
maksimalus sūkių skaičius	12500 min <sup>-1</sup>
Šerių aukštis	24 mm
Sriegis	M14
Užimamas plotis	12 mm
Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	Dvipusis pynimas