



Akumuliatorinis gręžtuvas 18 V, 2 greitis, greitojo užspaudimo griebtuvo tvirtinimo diapazonas 1,5-13, transportavimo lagamine



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070205 71132264
GTIN	4014586887203
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

2 ir 4 eigų akumuliatorinis gręžtuvas

- Skirtas tiksliems gręžimo ir sukimo rezultatams.
- Elektroninis apsukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
- Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
- Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklui ilgam naudojimui nepavargstant.
- Maksimali darbo pažanga su AMPShare 18V ProCore akumulatoriais: COOLPACK 2.0 technologija užtikrina 135% ilgesnį akumulatoriaus veikimo laiką. Moderniausia elementų technologija ir pažangus akumulatoriaus valdymas užtikrina 87% daugiau energijos nei įprasti akumulatoriai.

Akumuliatorinis 4-ių greičių gręžtuvas su bešepetėliniu varikliu.

- Techninės priežiūros nereikalaujantis 4-ių polių nuolatinės srovės variklis su dideliu sukimo momentu ir apsauga nuo perkrovos.
- Elektroninis sukimo momento nustatymas, nustatomas 22 pakopų, papildoma gręžimo pakopa.
- Skirtas tiksliems gręžimo ir sukimo rezultatams.

- Elektroninis apskukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
- Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
- Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklu ilgam naudojimui nepavargstant.
- Našūs ličio jonų akumulatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos rodmeniu.

Privalumai:

Mechaninis sukimo momento nustatymas.

Tiekimo sudėtis:

Su akumulatoriumi ir įkrovikliu. Yra griebtuvas, diržo segtukas ir transportavimo lagaminas. **Be akumulatoriaus ir įkroviklio.**

Techninis aprašymas

Svoris	3,7 kg
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	60 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	450 - 450 min ⁻¹
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	50 mm
standartinis naudojimas	Strong
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Pakuotė	Lagaminas
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	32 Nm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein E 18 V
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	2000 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	ABS 18Q Select
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas

tinka medžiagoms	Mediena
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	18V, 2 greičių
USP2	Greitojo užspaudimo griebtuvo tvirtinimo diapazonas 1,5-13, transportavimo lagamine

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073837 FE18
--	-------------