



Precizinis plokščias šlifavimo diskas D×T×H (mm), 250×25×76,2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	591356
GTIN	9003176644093
Produktų klasė	53Y

Aprašas

Aprašymas:

Labai našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir deimantinis galandimo diskas dyla minimaliai.

- **Universaliai naudojamas švytuokliniam šlifavimui, žymiai rečiau reikia keisti diskus dirbant kasdien.**
- **Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Būtinai aušinimas emulsija, medžiagų, kurių apdirbimo metu gaunamos ilgos drožlės, atveju būtinai geras aušinimas tepalu.**

Specialus korundas apdirbti **stipriai legiruotus, grūdintus įrankinius plienus, stelitą ir baltąjį ketų**. Būtent kietoms medžiagoms 80 dydžio grūdelių struktūra dėl geresnio prasiskverbimo į medžiagą yra optimalus sprendimas.

Specifikacija:

97A801H8AV237 stipriai legiruotas plienas.

Pastaba:

Profilinių plokščiojo šlifavimo diskų reikia teirautis.

Šlifavimo būdas: Plokščiasis šlifavimas

Šlifavimo priemonių kodas: A

Forma: 1

Forma: 1

Techninis aprašymas

Šlifavimo būdas	Plokščiasis šlifavimas
Šlifavimo priemonės	Specialusis korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	97A801H8AV237-steel high alloyed
Forma	1
Disko Ø D	250 mm
Disko plotis T	25 mm
Produkto pavadinimo požymis	250×25×76,2
Kiaurymės Ø H	76,2 mm