




## Precizinis vidinio apvalaus šlifavimo diskas D×T×H (mm), 25×25×10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	595024
GTIN	9003176647384
Produktų klasė	53Y

### Aprašas

#### Aprašymas:

**Labai našūs specialaus korundo vidinio užapvalinimo diskai su keraminiu rišikliu.**

#### Paskirtis:

Universalus vidinis užapvalinimas, pvz., praėjimo angų, suleidimo vietų.

#### Specifikacija:

**97A802I5V112 universalus plienas.**

Šlifavimo būdas: Vidinis apdirbimas

Šlifavimo priemonių kodas: A

Forma: 5

Forma: 5

Išėmos Ø P: 16 mm

Išėmos gylis F 1: 10 mm

### Techninis aprašymas

Šlifavimo būdas	Vidinis apdirbimas
Šlifavimo priemonės	Ypač našūs specialūs korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	97A802I5V112 Steel universal

Forma	5
Disko Ø D	25 mm
Disko plotis T	25 mm
Produkto pavadinimo požymis	25×25×10
Kiaurymės Ø H	10 mm
Išėmos Ø P	16 mm
Išėmos gylis F 1	10 mm