



1 colio keturbriaunių, užmaunamų raktų rinkinys 14 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	646500
GTIN	4018754080175
Produktų klasė	63A

Aprašas

Aprašymas:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **galvutės** pagal DIN 3124. Išoriniai kvadratai pagal DIN 3120-B 25 su spyruokliniu kaiščiu.

Vidiniai keturbriauniai pagal DIN 3120-D 25 su kiauryme ir atblokavimo mygtuku.

Paskirtis:

Šešiabriauniams varžtams / veržlėms gs_profil_6kant-einsatz M30–M52.

Medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

4 galvutės – 12-briaunės: Po 1 vnt. Nr. 647000 dyd. 46; 50; 55; 60

4 galvutės – 6-briaunės: Po 1 vnt. Nr. 647100 dyd. 65; 70; 75; 80

1 kardanas: 1 vnt.

1 slystamoji galvutė: Nr. 648200

1 rankena: Nr. 648700

2 ilgintuvai: po 1 vnt. Nr. 648000 dyd. 200; 410

1 terkšlės galvutė: Nr. 647500

Laikoma: Lakštinio plieno dėžė

Ilgis: 785 mm

Plotis: 200 mm

Aukštis: 122 mm

Pavaros keturbriaunis: 1 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 65-80 mm

12-briaunių galvučių dydžių ribos: 46-60 mm

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	14
Perdavos profilis	12-briaunė galvutė
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Pavaros keturbriaunis	1 in
Raktų dydžių matmenys	metrais
6-briaunių galvučių dydžių ribos	65-80 mm
12-briaunių galvučių dydžių ribos	46-60 mm
Pakuotė	Lakštinio plieno dėžė
Ilgis	785 mm
Plotis	200 mm
Aukštis	122 mm