




Precizinis vidinio apvalaus šlifavimo diskas D×T×H (mm), 40×40×13



Užsakymo data

Užsakymo numeris	595043
GTIN	9003176647445
Produktų klasė	53Y

Aprašas

Aprašymas:

Labai našūs specialaus korundo vidinio užapvalinimo diskai su keraminiu rišikliu.

Paskirtis:

Universalus vidinis užapvalinimas, pvz., praėjimo angų, suleidimo vietų.

Specifikacija:

97A802I5V112 universalus plienas.

Šlifavimo būdas: Vidinis apdirbimas

Šlifavimo priemonių kodas: A

Forma: 5

Forma: 5

Išėmos Ø P: 20 mm

Išėmos gylis F 1: 20 mm

Techninis aprašymas

Šlifavimo būdas	Vidinis apdirbimas
Šlifavimo priemonės	Ypač našūs specialūs korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	97A802I5V112 Steel universal

Forma	5
Disko Ø D	40 mm
Disko plotis T	40 mm
Produkto pavadinimo požymis	40×40×13
Kiaurymės Ø H	13 mm
Išėmos Ø P	20 mm
Išėmos gylis F 1	20 mm