


LINDSTRÖM

Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, siaura galvute, KW, Visas ilgis: 135mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	726040 135
GTIN	7314150103058
Produktų klasė	73M

Aprašymas**Modelis:**

Siauros formos, tiksliai nušlifuoti ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (63 – 65 HRC). Paviršius juodas, kad būtų mažiau atspindžių. Reguluojamas sraigtinis lankstas minimaliai trinčiai ir optimaliam ašiniui pjaunančiųjų briaunų išdėstymui. **Tinka darbui su elektronika**, su ergonominiais **2K** rankenų apvalkalais.

Patentuota spyruoklė sumažina pasipriešinimą suglaudžiant reples, todėl jėga nukreipiama pjūviui.

Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas, kaldintas šampavimo būdu, juodintas.

Techninis aprašymas

visas ilgis	135 mm
Galvutės plotis	10,5 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,1 - 1 mm
Pjovimo briaunos ilgis	10 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Medžiaga	Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas
Galvutės forma	plona

Rankena	2K rankenos apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (63–65 HRC)
Paviršius	juodintos
Produkto pavadinimo požymis	KW
Su atidarymo spyruokle	taip
reguliuojamas precizinis lankstas	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės