

► LINDSTRÖM

Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, smailios, su grioveliais, KW, Visas ilgis: 110 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	726420 110
GTIN	7314150051090
Produktų klasė	73M

Aprašas

Aprašymas:

Siauros formos, tiksliai nušlifuoti ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (63–65 HRC). Paviršius juodas, kad būtų mažiau atspindžių. Geltono plastiko rankenų apvalkalas iš antistatinės medžiagos, su atidarymo spyruokle. **Tinka ESD.** Reguliuojamas sraigtinis lankstas minimaliai trinčiai ir optimaliam ašiniam pjaunančiųjų briaunų išdėstymui.

Medžiaga:

Aukštos kokybės plieno lydinys, kaldintas šampavimo būdu, juodintas.

elektros izoliacija: EGB / ESD

Pjovimo briaunos nuožula: be nuosklembos

Medžiaga: Labai našus legiruotas plienas

Galvutės ilgis: 10 mm

Galvutės plotis: 10 mm

Kerpa varinę vielą iki \varnothing : 0,1 - 0,8 mm

Techninis aprašymas

Kerpa varinę vielą iki \varnothing	0,1 - 0,8 mm
Galvutės plotis	10 mm
visas ilgis	110 mm
Galvutės ilgis	10 mm
elektros izoliacija	EGB/ESD

Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Medžiaga	Labai našus legiruotas plienas
Galvutės forma	smailos, su grioveliais
Rankena	Plastikiniai rankenų apvalkalai
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (63–65 HRC)
Paviršius	juodintas
Produkto pavadinimo požymis	KW
Su atidarymo spyruokle	taip