



Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, smailios su vielos laikikliu, W, Visas ilgis: 125H mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	726460 125H
GTIN	4003773240518
Produktų klasė	73F

Aprašas

Aprašymas:

Smaili forma su tvirta pjovimo briauna, specialiai kietai vielai. Reguliuojamas lankstas. Juodintos replės, plastikinės rankenos.

Norma:

DIN ISO 9654

Medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Pjovimo briaunos nuožula: didelė nuosklemba

Medžiaga: Specialusis įrankinis plienas

Galvutės ilgis: 14 mm

Galvutės plotis: 10,5 mm

Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą: 0,2 - 1 mm

Kerpa kietą plieninę vielą: 0,2 - 0,6 mm

Techninis aprašymas

visas ilgis	125 mm
Galvutės plotis	10,5 mm
Galvutės ilgis	14 mm
Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą	0,2 - 1 mm

Kerpa kietą plieninę vielą	0,2 - 0,6 mm
Pjovimo briaunos nuožula	didelė nuosklemba
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Galvutės forma	smailos
Norma	DIN ISO 9654
Rankena	su plastikiniais apvalkalais
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)
Paviršius	juodintas
Produkto pavadinimo požymis	W
Su atidarymo spyruokle	taip
su vielos laikikliu	taip