



Kontrolinis siurblys „RP 50-S“



Užsakymo data

Užsakymo numeris	814890
GTIN	4004625602003
Produktų klasė	86A

Aprašas

Aprašymas:

Tvirtas lakštinio plieno indas su atmosferos poveikiui atsparia danga, 12 litrų talpos. Manometro skalė smulkiai graduota tarptautiniais vienetais (bar, psi, MPa). Pagalbine rodykle lengva nustatyti slėgį arba jo kryptį. Ergonomiška siurblio svirtimi jėga lengvai perduodama į slėginį stūmoklį. Prietaisą patogu techniškai prižiūrėti, nes yra tepimo mova. Matuojama kontroline žarna su plieninio audinio apvalkalu ir jungtimi R ½.

Paskirtis:

Vamzdynų sistemų ir rezervuarų slėgio tikrinimas vandeniu arba alyva (iki 60 barų) laikantis nacionalinių ir tarptautinių direktyvų.

Tikrinimo ir slėgio ribos, padalos kas 20 psi.: 0 - 860 lbf·in²

Tikrinimo ir slėgio ribos, padalos kas 1 bar.: 0 - 60 bar

Tikrinimo ir slėgio ribos, padalos kas 0,1 MPa.: 0 - 6 MPa

Indo ilgis: 720 mm

Talpos plotis: 170 mm

Talpos aukštis: 260 mm

Techninis aprašymas

Indo ilgis	720 mm
Tikrinimo ir slėgio ribos, padalos kas 1 bar.	0 - 60 bar

Talpos aukštis	260 mm
Tikrinimo ir slėgio ribos, padalos kas 0,1 MPa.	0 - 6 MPa
Per taktą įsiurbiamas kiekis	45 ml
Tikrinimo ir slėgio ribos, padalos kas 20 psi.	0 - 860 lbf·in ²
Talpos plotis	170 mm
Gamintojo pavadinimas	RP 50-S