

**Erdi****Ideal skardos žirkklės su HSS ašmenimis, kairinės, Visas ilgis: 260 mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	766360 260
GTIN	4010220000281
Produktų klasė	73X

## Aprašas

### Aprašymas:

Žirklių galvutė kaldinta štampuojant, ašmenys grūdinti indukcinio būdu. Reguluojama pramoninė srieginė jungtis, dviguba svirties transformacija su įmontuota atidarymo spyruokle. Žirklių galvutė su **HSS ašmenimis** (HRC 65). Ypač patvarūs ašmenys. Kojelės iš lakštinio plieno, nikeliuotos. 2-jų komponentų rankena su rankas tausojančiu, patogiu minkštos medžiagos įdėklų.

**Pjovimo galia:** skardos iki 1,8 mm; V2A skardos iki 1,2 mm.

### Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems ir figūriniams pjūviams.

Ašmenų ilgis: 33 mm

## Techninis aprašymas

visas ilgis	260 mm
Ašmenų ilgis	33 mm
Paskirtis	kairinės

## Priedai

Remonto rinkinys Ideal skardos žirkklėms	766020
--	--------