



## Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 22-delig, Type: 6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	630266 6
GTIN	4018754261499
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

#### Toepassing:

Voor bouten / moeren gs\_profil\_6kant-einsatz M2–M8 en voor binnenzeskantbouten gs\_profil\_6kant M4–M8.

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

#### Levering:

Doppen 6-kant: 13 st. nr. 631000 maat 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Doppen voor binnenzeskantbouten: 4 st. nr. 631700 maat 3; 4; 5; 6

Dwarsgreep: 1 St. nr. 633000

Opsteekhandvat: 1 St. nr. 632800

Verlengstuk: 1 st. nr. 632400 maat 150

Cardangewricht: 1 St. nr. 633500

Ratel: 1 St. nr. 632000

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Lengte: 227 mm

Breedte: 131 mm

Hoogte: 57 mm

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 3,5-13 mm

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-6 mm

## Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-6 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	3,5-13 mm
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	227 mm
Breedte	131 mm
Hoogte	57 mm

## Accessoires

6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631000 11
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631000 6
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch lang Zeskant 3 mm	631700 3
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch lang Zeskant 4 mm	631700 4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631000 13
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4,5 mm	631000 4,5
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch lang Zeskant 6 mm	631700 6
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631000 9
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631000 10
Cardangewricht, 1/4 inch Type	633500
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631000 5,5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 12 mm	631000 12
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631000 4

Ratel omschakelbaar, 1/4 inch	632000
Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte mm	632800
Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte mm	633000
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 3,5 mm	631000 3,5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631000 5
Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 150 mm	632400 150
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631000 8
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631000 7
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch lang Zeskant 5 mm	631700 5