



## Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 36-delig, Type: 6



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 630861 6      |
| GTIN          | 4018754261024 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

#### Toepassing:

Voor bouten / moeren gs\_profil\_6kant-einsatz M2,5 – M8. Voor buiten-Torx® gs\_profil\_torx-einsatz M3 – M8. Voor binnenzeskantbouten gs\_profil\_6kant M4 – M8. Voor binnen-Torx® gs\_profil\_torx M2,5 – M8.

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

#### Levering:

Doppen 6-kant: 10 st. nr. 631000 maat 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Doppen voor Torx®: 6 st. nr. 631500 maat E4; E5; E6; E7; E8; E10

Doppen voor binnenzeskantbouten: 5 St. nr. 631710 maat 3; 4; 5; 6; 8

Bitdoppen voor Torx®: 9 St. nr. 631801 maat TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Dwarsgreep: 1 St. nr. 633000

Opsteekhandvat: 1 St. nr. 632800

Verlengstukken: 2 St. nr. 632400 maat 50; 150

Cardangewricht: 1 St. nr. 633500

Ratel: 1 St. nr. 632000

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Hoogte: 57 mm

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 5-13 mm

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-8 mm

## Technische beschrijving

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel     | 5-13 mm                               |
| Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel | 3-8 mm                                |
| Bitsoort                                | 6-kant dopsleutel                     |
| Bitsoort                                | Dopsleutel voor TORX®-schroeven       |
| Bitsoort                                | 6-kant-schroevendraaier               |
| Bitsoort                                | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
| Aandrijfvierkant                        | 1/4 inch                              |
| Lengte                                  | 322 mm                                |
| Breedte                                 | 134 mm                                |
| Hoogte                                  | 57 mm                                 |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Dop, 1/4 inch voor Torx® Torx®-profiel E4  | 631500 E4  |
| 6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm    | 631000 7   |
| Dop, 1/4 inch voor Torx® Torx®-profiel E8  | 631500 E8  |
| 6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm    | 631000 6   |
| 6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm    | 631000 5   |
| 6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm    | 631000 9   |
| Cardangewricht, 1/4 inch Type              | 633500     |
| Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 50 mm  | 632400 50  |
| 6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm  | 631000 5,5 |
| Dop, 1/4 inch voor Torx® Torx®-profiel E10 | 631500 E10 |
| Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte mm  | 632800     |
| 6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm   | 631000 13  |
| 6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm    | 631000 8   |
| 6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm   | 631000 10  |

|  |            |
|--|------------|
| Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 150 mm | 632400 150 |
| Dop, 1/4 inch voor Torx® Torx®-profiel E7  | 631500 E7  |
| Dop, 1/4 inch voor Torx® Torx®-profiel E5  | 631500 E5  |
| Dop, 1/4 inch voor Torx® Torx®-profiel E6  | 631500 E6  |
| Ratel omschakelbaar, 1/4 inch Type         | 632000     |
| 6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm   | 631000 11  |
| 6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 12 mm   | 631000 12  |
| Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte mm      | 633000     |