

**SuperCut Accu, Type: 7129276SET****Bestelgegevens**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bestelnummer  | 077805 7129276SET |
| GTIN          | 4014586884301     |
| Artikelklasse | 03F               |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met **Starlock gereedschapsopname** (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).

- **Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).**
- **Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.**
- **Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.**
- **Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.**

**SuperCut** – zeer krachtige oscillerende machine met zeer hoge werksnelheid voor professioneel gebruik.

- **Sterke oscillatiebeweging: Amplitude 2 × 2,0 booggraden.**
- **Antivibratiesysteem met zelfdragende motor (ontkoppelde behuizing).**

Oscillerende machine met accu en **borstelloze EC-motor**.

Accu-apparaat van de nieuwste generatie, met gelijke prestaties als het netstroomapparaat.

**Norm:**

**SuperCut** – zeer krachtige oscillerende machine met zeer hoge werksnelheid voor professioneel gebruik.

- **Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).**

- **Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.**
- **Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.**
- **Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.**

**Levering:**

Lader, transportkoffer.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073835 e.v. en 073845.

Verpakking: Transportkoffer

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 18 V

Fabrikantnummer: AFSC 18 QSL

Accucapaciteit: 6 A·h

Accuspanning: 18 V

Gereedschapsopname: StarlockMax, StarlockPlus, Starlock

Omwentelingen: 10000 - 19500 min<sup>-1</sup>

Amplitude (oscillatiebeweging): 2 × 2,0 graden

## Technische beschrijving

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Fabrikantnummer                                | AFSC 18 QSL                         |
| Gewicht                                        | 1,8 kg                              |
| Accuspanning                                   | 18 V                                |
| Omwentelingen                                  | 10000 - 19500 min <sup>-1</sup>     |
| Accucapaciteit                                 | 6 A·h                               |
| Amplitude (oscillatiebeweging)                 | 2 × 2,0 graden                      |
| Gereedschapsopname                             | StarlockMax, StarlockPlus, Starlock |
| Hoekmaat schuurplaat                           | 80 mm                               |
| Accutype                                       | Lithium-ion                         |
| Aantal inbegrepen accu's                       | 2                                   |
| Verpakking                                     | Transportkoffer                     |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 18 V                    |