

**Garant****Frees-wisselplaat POMX 0704ZEER U, voor hogevoedingsfrees, HB9640****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 213141 UNI    |
| GTIN          | 4045197743275 |
| Artikelklasse | 21A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Lengte vlakke snijkant: 1,5 mm voor een hoge oppervlaktekwaliteit.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 1,4$  mm.

**Technische beschrijving**

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Programmeerradius bij $a_{p \max}$ | 3,61 mm                     |
| Type                               | UNI                         |
| Aantal wisselingen/snijanten       | 5                           |
| ISO-code wisselplaat               | POMX 0704ZEER U             |
| Soort                              | HB9640                      |
| Snijmateriaal                      | HM                          |
| Producttype                        | Wisselplaat voor het frezen |

**Gebruikersgegevens**

|                               | <b>Geschiktheid</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-code</b> |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup> | geschikt            | 360 m/min            | P               |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup> | geschikt            | 320 m/min            | P               |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup> | geschikt            | 280 m/min            | P               |
| RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>   | geschikt            | 180 m/min            | M               |
| RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>   | geschikt            | 150 m/min            | M               |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | geschikt            | 80 m/min             | S               |
| Uni                           | geschikt            |                      |                 |
| nat maximaal                  | beperkt geschikt    |                      |                 |
| Lucht                         | geschikt            |                      |                 |