Garant

# APMT 180504 ER, HB8630, Type: INOX

## Bestelgegevens

| | |
|---|---|
| Bestelnummer | 215280 INOX |
| GTIN | 4045197747709 |
| Artikelklasse | 21A |

## Omschrijving

**Opmerking:**
Toepassingsrichtwaarden voor $a_e$ = 0,3×D / $a_p$ = 5 mm, $a_{p\,max}$ = 9 mm.

## Technische beschrijving

| | |
|---|---|
| Type | INOX |
| Voeding $f_z$ per tand | 0,2 mm |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Serie | Softcut® |
| ISO-code wisselplaat | APMT 180504 ER |
| Soort | HB8630 |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

## Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | $V_c$ | ISO-code |
|---|---|---|---|
| RVS < 900 N/mm² | geschikt | 170 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm² | geschikt | 130 m/min | M |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |