



Korte-boorhouder Vorm A, SK 30, Spanbereik: 0,5-13mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	301478 0,5-13
GTIN	2050001838902
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Reserve-spansleutel nr. 627425	SW6
Spanbereik	0,5 - 13 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Afkoppellengte A-maat	111 mm
Opname	SK 30
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 30 µm
Producttype	Korte-boorhouder

