



Korte-boorhouder Vorm A, BT 30, Spanbereik: 0,5-13 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	303196 0,5-13
GTIN	2050001839022
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.

Levering:

Inclusief **spansleutel**.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830.

Opnamenorm: JIS B6339

Opnamenorm: ISO 7388-2

Vorm: A

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 30 µm

Afkoppellengte A-maat: 96 mm

Buiten-Ø D: 50 mm

Reservespansleutel 627425: SW 6

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	96 mm
Reservespansleutel 627425	SW 6
Spanbereik	0,5 - 13 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Opname	BT 30

Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 30 μm

Accessoires

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 30	308780 30
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 30	308785 30
Sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep Zeskant 4 mm	627425 4
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 30	308765 30
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30