

**HOLEX®****VBMT 160404 Set van 10 stuks, Soort: HBX130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261256 HBX130
GTIN	4045197766656
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

VBMT 160404 Set van 10 stuks HBX130 Soort: HBX130

Spaanbreker: MM

Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mmVoeding  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min**Technische beschrijving**

Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 2,75 mm
Hoofdtoepassing	M
Soort	HBX130
Spaanbreker	MM

Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Snijkop
Serie	eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
Serie	Boorstang
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Aantal wisselingen/snijanten	2
Wisselplaatindeling	neutraal