




## Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 13-delig inchmaten



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 630561        |
| GTIN          | 4018754261604 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

#### Toepassing:

Voor bouten / moeren gs\_profil\_6kant-einsatz tot 3/8 inch (Amerikaanse inchmaten).

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

#### Levering:

Doppen 6-kant: 9 st. nr. 631100

maat 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2

Verlengstukken: 2 st. nr. 632400

maat 50; 150

Cardangewricht: 1 St. nr. 633500

Ratel: 1 St. nr. 632000

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Lengte: 227 mm

Breedte: 131 mm

Hoogte: 57 mm

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 3/16-1/2 inch

### Technische beschrijving

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Aandrijfvierkant                    | 1/4 inch          |
| Sleutelwijdtematen                  | inch              |
| Bitsoort                            | 6-kant dopsleutel |
| Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel | 3/16-1/2 inch     |
| Aantal delen                        | 13                |
| Lengte                              | 227 mm            |
| Breedte                             | 131 mm            |
| Hoogte                              | 57 mm             |