



Dopsleutelassortiment, inchmaten, 1/2 inch-vierkant 23-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	638711
GTIN	4018754260966
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad tot 3/4 inch (Amerikaanse maten).

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

Levering:

Doppen 12-kant: 17 st. nr. 642400

maat 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

Dwarsgreep: 1 St. nr. 641300

Verlengstukken: 3 st. nr. 641000 maat 50; 130; 255

Cardangewricht: 1 St. nr. 641600

Ratel: 1 St. nr. 640100

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Hoogte: 64 mm

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 3/8-1.1/4 inch

Technische beschrijving

Bitsoort	12-kant-dopsleutel
----------	--------------------

Sleutelwijdtematen	inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	3/8-1.1/4 inch
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aantal delen	23
Lengte	454 mm
Breedte	253 mm
Hoogte	64 mm
Producttype	Dopsleutel