

bimos

Zwaarlast-werkdraaistoel, kunstleder**Bestelgegevens**

Bestelnummer	965384
GTIN	4016849591070
Artikelklasse	96B

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer robuuste en veilige werkdraaistoel met versterkt, extra groot voetkruis van aluminium (Ø 740 mm), veiligheidsgasveer met stalen afdekking, stoelmechanisme in versterkte uitvoering. Rugleuning traploos in hoogte en hellingsgraad afzonderlijk verstelbaar. Ergonomisch vormgegeven zitting en rugleuning. Transport- en draaggreep van staal. Inclusief armleuningen. Ruimte tussen de armleuningen 570 mm, in de breedte verstelbaar. Extra sterke schuimstofvulling met 25% hoger volumegewicht, zeer robuust en sterk. Met kunstlederen bekleding.

Norm:**DIN 68877****Levering:**

Inclusief 1 set glijdoppen en 1 set wielen.

Belastbaarheid stoel: 160 kg

Hoogteverstelling bereik met wielen: 490 - 640 mm

Kleur zittingmateriaal: zwart

Technische beschrijving

Belastbaarheid	160 kg
----------------	--------

Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Kleur zittingmateriaal	zwart
Uitvoering	met rollen
Belastbaarheid stoel	160 kg
Kruisvoet-Ø	740 mm
Hoogteverstelling bereik met glijdoppen	450 - 600 mm
Hoogteverstelling bereik met wielen	490 - 640 mm
Producttype	Werkdraaistoel