



Elektronica-zijsnijtang Super Knips[®], antistatische handgrepen met draadhouder, KW, totale lengte: 125 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	726661 125
GTIN	4003773025191
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke kop met nauwkeurig geslepen snijkanten, zonder snijhoek. Grepen met meercomponenten-bekleding, met openingsveer. **ESD-veilig.**

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, oliegehard

Kopbreedte: 13,5 mm

Snijlengte: 9 mm

Snijcapaciteit koperdraad tot Ø: 0,2 - 1,6 mm

Snijcapaciteit staaldraad middelhard: 0,2 - 1,2 mm

Technische beschrijving

totale lengte	125 mm
Kopbreedte	13,5 mm
Snijcapaciteit staaldraad middelhard	0,2 - 1,2 mm
Snijlengte	9 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,2 - 1,6 mm
Elektrische isolatie	ESD
Snijhoek	Zonder facet

Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, oliegehard
Norm	DIN ISO 9654
Greep	met meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Oppervlak	zwart gebruineerd
Productnaamattribuut	KW
met openingsveer	ja
met draadhouder	ja