



Elektronica-platbektang, totale lengte: 115 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	727190 115
GTIN	4003773035107
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Spiegelpolitoer, daardoor geen storingen in het schakelcircuit door afbladderend chroom. Doorgestoken precisiescharnier. Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening. Glad geslepen grijpvlakken. Kanten zorgvuldig afgebraamd. Grepen met meercomponenten-bekleding.

Toepassing:

Voor fijne montagewerkzaamheden, bijvoorbeeld in elektronica en fijnmetaalbewerking.

Norm:

DIN ISO 9655

Materiaal:

Kogellagerstaal, oliegehard.

Opmerking:

Andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Kopbreedte: 9,5 mm

Beklengte: 22,5 mm

Technische beschrijving

Uitvoering bekken	binnenzijde glad geslepen
Kopbreedte	9,5 mm
totale lengte	115 mm
Beklengte	22,5 mm
Bekvorm	plat, recht

Norm	DIN ISO 9655
Greep	Uit meerdere componenten bestaande handgreep
Materiaal	Kogellagerstaal
Oppervlak	spiegelgepolijst
met openingsveer	ja