



Elektronica-zijsnijtang spiegelgepolijst, ronde kop, FW, Totale lengte: 115 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	726435 115
GTIN	4003773025092
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Spiegelpolitoer, daardoor geen storing in het schakelcircuit door afbladderend chroom. Stabiel, doorgestoken scharnier zonder speling. Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening. Grepen met meercomponenten-bekleding zwart/grijs, elektrisch afleidend. **ESD-veilig.**

Toepassing:

Voor fijne snijwerkzaamheden, bijvoorbeeld in elektronica en fijnmetaalbewerking.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiaal:

Kogellagerstaal, snijkanten inductief gehard.

Elektrische isolatie: ESD

Snijhoek: Klein facet

Materiaal: Kogellagerstaal

Kopbreedte: 11 mm

Snijlengte: 14 mm

Snijcapaciteit harde draad tot Ø: 0,3 - 0,6 mm

Snijcapaciteit koperdraad tot Ø: 0,3 - 1,6 mm

Snijcapaciteit middelharde draad tot Ø: 0,3 - 1,2 mm

Technische beschrijving

Kopbreedte	11 mm
------------	-------

totale lengte	115 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,3 - 1,6 mm
Snijlengte	14 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	0,3 - 0,6 mm
Snijcapaciteit middelharde draad tot Ø	0,3 - 1,2 mm
Elektrische isolatie	ESD
Snijhoek	Klein facet
Materiaal	Kogellagerstaal
Kopvorm	rond
Norm	DIN ISO 9654
Greep	Uit meerdere componenten bestaande handgreep
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Oppervlak	spiegelgepolijst
Productnaamattribuut	FW
met openingsveer	ja