



Elektronische momentsleutel, Maximaal draaimoment: 20 N·m



Bestelgegevens

Bestelnummer	655275 20
GTIN	4018754243693
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

- **Zeer slanke en compacte uitvoering voor kleine draaimomenten vanaf 1 N·m.**
- **Eenvoudige bediening met één toets.**
- **3 Meetmodi: Track, Peak Hold, schroefsituatie met beoordeling.**
- **Extra functies met software SENSOMASTER 4 (gratis verkrijgbaar na registratie op www.stahlwille.de/downloads): – Schroefsituatie instelbaar – Beoordeling van de schroefprocedure door gekleurde leds, zoemer en trilling – Kalibratie-interval instelbaar – Geschikt voor documentatie**
- **Compacte uitvoering maakt werk in krappe ruimtes mogelijk.**
- **Vast ingebouwde precisieratel (80 tanden) met QuickRelease-technologie.**
- **Intuïtieve bediening met één toets.**
- **Overzichtelijk display.**
- **USB-aansluiting.**
- **Willekeurige krachtaanzet.**
- **Automatische kalibratieherinnering volgens belastingsaantal en tijdsinterval geïntegreerd.**

Maateenheden: cN·m, N·m, lbf·ft, lbf·in.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Levering:

Inclusief stevige kunststof koffer, USB-kabel en batterij (3,6 V/AA) nr. 081560_SL760.

Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen

Meetnauwkeurigheid draaimoment: ± 4 %

Aansluiting: USB-aansluiting

Testrapport: Testrapport van de producent

Kalibratie: O3

Totale lengte L: 210 mm

Draaimomentbereik: 1 - 20 N·m

Draaimomentbereik: 0,7 - 15 lbf·ft

Draaimomentbereik: 9 - 180 lbf·in

Resolutie: 0,01 N·m

Gewicht: 145 g

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/4 inch
maximaal draaimoment	20 N·m
Resolutie	0,01 N·m
Gewicht	145 g
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Draaimomentbereik	1 - 20 N·m
Draaimomentbereik	0,7 - 15 lbf·ft
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 SL760
Draaimomentbereik	9 - 180 lbf·in
Serie	SENSOTORK® 701
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	lbf·in
Aflezingsomschakelbaar	lbf·ft
Meetmethode	Draaimoment
Activeringsprincipe	Vibratiemotor
Norm	DIN EN ISO 6789
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Weergave	Digitaal
Totale lengte L	210 mm
Instelling van de activeringswaarde	digitaal, verstelbaar
Feedback	weergevend

Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [L ₃]	160 mm
Kalibratie	O3
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Aansluiting	USB-aansluiting
Gegevens rapporteerbaar	ja
Meettechniek	elektronisch
Aanduiding ont koppeling	optisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch

Dienstverlening

Kalibratie Momentsleutel, in beide richtingen te gebruiken Maximaal draaimoment 400/2 Nm	018821 400/2
DAkKS-kalibratie Momentsleutel, in beide richtingen te gebruiken maximaal draaimoment 1000/2 Nm	018831 1000/2

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Internationaal type SL760	081560 SL760
--	--------------