

Mahr

Digitale schuifmaat met spitse meetbekken en ronde dieptemaat, Meetbereik: 150mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	412773 150
GTIN	4059192057206
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer grote LCD-weergave, cijferhoogte 11 mm. Geïntegreerde, draadloze gegevensinterface i-wi. Resistent tegen stof en vochtigheid. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. Bedrijfsduur ca. 3 jaar.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

i-wi ontvanger nr. 498912.

Technische beschrijving

Aflezing	0,0005 inch
Maximale afwijking	0,03 mm
Aflezing	0,01 mm
Beklengte	40 mm
Dieptemaat	Ø 1,6
Meetbereik	150 mm

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	Fabrieksnorm
alle delen	gehard
Materiaal	Edelstaal, RVS
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Verpakking	stevige box
Kalibratie	A1
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Universele schuifmaat

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/412773-150>