

**Temperatuurscanner HL Scan, Producent-ID: 014919****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078326 014919
GTIN	4007841014919
Artikelklasse	07E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Temperatuurscanner voor meting van de temperatuur op het werkstukoppervlak door middel van een infraroodmeting. Ideale afstandsregistratie door laser. Akoestische en optische waarschuwing bij over- en onderschreiding van de optimale temperatuur. Instelling in stappen van 10 °C.

HL Scan met lcd-display en 9 V batterij.

Gewicht: 165 g

Temperatuurdetectiebereik: 0 - 300 °C

met batterij: 1 × 9 V

Geschikt voor: HG 2320, HG 2120

**Technische beschrijving**

Gewicht	165 g
Temperatuurdetectiebereik	0 - 300 °C
Geschikt voor	HG 2320, HG 2120
Batterijtype	9 V-blok
Aantal inbegrepen batterijen	1