

Garant**Frees-wisselplaat SPUN 120308 S, voor meskoppen, HB7535****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213510 INOX
GTIN	4045197319272
Artikelklasse	21A

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,17 mm
Type	INOX
Plaatdikte E	3,18 mm
ISO-code wisselplaat	SPUN 120308 S
Soort	HB7535
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	500 m/min	N

Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	400 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	110 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	50 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	200 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		