


RDHX 0501 MOTN, HB7505, Type: HART

Bestelgegevens

Bestelnummer	212185 HART
GTIN	4045197302403
Artikelklasse	21A

Omschrijving
Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,1$ mm.

Voeding f_z per tand: 0,08 mm

ISO-code wisselplaat: RDHX 0501 MOTN

Type: HART

Technische beschrijving

Type	HART
ISO-code wisselplaat	RDHX 0501 MOTN
Maximale snijdiepte a_{pmax} bij het kanten	1,1 mm
Maximale snijdiepte a_{pmax} bij volle groeven	1,1 mm
Snijmateriaal	HM
Serie	Kopieer-vlakfrees

Soort	HB7505
Voeding f_z per tand	0,08 mm