

mato

Schaarvetspuit, 400 g



Bestelgegevens

Bestelnummer	083571
GTIN	4016553061340
Artikelklasse	08H

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige **industriële uitvoering** (valse smering uitgesloten) met traploze zuigerstangfixering. Vullen met los vet (inhoud 500 cm³) of met patroon (inhoud 400 g) mogelijk.

Norm:

DIN 1283

Levering:

Inclusief gewapende slang en 4-beks-hydrauliek-gripmondstuk.

Werkdruk: 400 bar

Testdruk: 800 bar

Aansluitdraad slang: R 1/8" inch

Technische beschrijving

Testdruk	800 bar
Werkdruk	400 bar
Aansluitdraad slang	R 1/8 inch
Inhoud	400 g
Productnaamattribuut	400 g

Accessoires

Buis met spits mondstuk Draadaansluiting 1/8	083584 1/8
Buis met universeel mondstuk Draadaansluiting 1/8	083583 1/8
Gewapende slang met 4-beks-hydrauliek-gripmondstuk Draadaansluiting 1/8	083586 1/8
Patroon met universeel vet voor standaardvetspuiten Type PLUS	083590 PLUS
Patroon met universeel vet voor standaardvetspuiten Type UNI	083590 UNI
4-beks-hydrauliek-gripmondstuk Draadaansluiting 1/8	083589 1/8
4-beks-hydrauliek-gripmondstuk safeLOCK Draadaansluiting 1/8	083596 1/8
Gewapende slang met schuifkoppeling Draadaansluiting 1/8	083588 1/8