

**Kotni brusilnik, Tip: AG10-115EK****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077103 AG10-115EK
GTIN	4002395260867
Razred artikla	03M

Opis**Izvedba:**

Lahki in zmogljivi **115 mm enoročni kotni brusilniki** v **kompaktni, priročni izvedbi**, glava gonila je vrtljiva v korakih po 90°, hitra nastavitvev ščitnika, vreteno z navojem M14. Motor z močjo **1000 W**, blokada vretena, zaščita pred vnovičnim zagonom.

Obseg dobave:

Vključno s ščitnikom, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem.

Oznaka proizvajalca: AG10-115 EK

Poraba moči: 1000 W

Območje števila vrtljajev: 11000 min⁻¹

Maksimalni Ø plošče: 115 mm

Največja globina rezanja: 28 mm

Masa: 2,1 kg

Tehnični opis

Poraba moči	1000 W
Maksimalne vibracije v skladu z EN	8,3 m/s ²
Oznaka proizvajalca	AG10-115 EK
Masa	2,1 kg
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Največja globina rezanja	28 mm

Maksimalni Ø plošče	115 mm
Območje števila vrtljajev	11000 min ⁻¹