



Vibracijski brusilnik GSS, Tip: 230AVE



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077328 230AVE
GTIN	3165140663779
Razred artikla	03C

Opis

Izvedba:

Priročen 300-W-vibracijski brusilnik z malo vibracij s predizbiro števila vrtljajev:

- Ergonomično oblikovane prijemalne ploskve omogočajo odlično rokovanje.
- Ohišje in motor nista povezana zato skoraj ni vibracij.
- Sistem s samopritrdilnim ali klasičnim vpetjem zagotavlja natančno prileganje brusnega papirja.
- Vgrajeno odsesavanje prahu skozi brusni papir z 8 luknjami.
- Neposredni priključek za zunanji sistem odsesavanja prah ali Microfilterbox.

Obseg dobave:

Vključno z Microfilterbox, brusno ploščo in dodatnim ročajem.

Napotek:

Primeren samopritrdilni brusni papir najdete pod art. 557576.

Poraba moči: 300 W

Dolžina brusnega papirja (samopritrdilni): 184 mm

Širina brusnega papirja (samopritrdilni): 92 mm

Dolžina brusnega papirja (za vpetje): 230 mm

Širina brusnega papirja (za vpetje): 92 mm

Krožni hod: 2,4 mm

Tehnični opis

Širina brusnega papirja (samopritrdilni)	92 mm
--	-------

Širina brusnega papirja (za vpetje)	92 mm
Oznaka proizvajalca	230AVE
Število lukenj	8-krat
Dolžina brusnega papirja (samopritrdilni)	184 mm
Brusni papir za vpetje	da
Maksimalne vibracije v skladu z EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Poraba moči	300 W
Število vibracij	22000 min^{-1}
Brusni papir za vpetje	da
Masa	2,4 kg
Dolžina brusnega papirja (za vpetje)	230 mm
Krožni hod	2,4 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Vibracijski brusilnik

Pribor

Garnitura brusnega papirja, 50-delna 8 lukenj Zrnatost 120	557576 120
Garnitura brusnega papirja, 50-delna 8 lukenj Zrnatost 60	557576 60
Garnitura brusnega papirja, 50-delna 8 lukenj Zrnatost 180	557576 180
Garnitura brusnega papirja, 50-delna 8 lukenj Zrnatost 40	557576 40
Garnitura brusnega papirja, 50-delna 8 lukenj Zrnatost 320	557576 320
Garnitura brusnega papirja, 50-delna 8 lukenj Zrnatost 400	557576 400
Garnitura brusnega papirja, 50-delna 8 lukenj Zrnatost 100	557576 100
Garnitura brusnega papirja, 50-delna 8 lukenj Zrnatost 80	557576 80
Garnitura brusnega papirja, 50-delna 8 lukenj Zrnatost 240	557576 240