

HEDI**Boben za visokotlačno cev, 1/4-colski, Uporabna dolžina cevi: 20m**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080060 20
GTIN	4003644006632
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Industrijski kabelski boben iz jeklene pločevine z ergonomično oblikovanim ročajem. Dolga življenjska doba, uležajen vrtljiv ročaj z zavoro. Notranji Ø cevi = 9 mm; obratovalni tlak je največ 12 bar.

Tehnični opis

Notranji Ø cevi	9 mm
Material ohišja	Jeklena pločevina
Maksimalni obratovalni tlak	12 bar
Uporabna dolžina cevi	20 m
Vrsta izdelka	Navijalnik gibljive cevi

Pribor

Boben za visokotlačno cev, 1/4-colski, brez cevi Tip LEER

080065 LEER