


**APGT 1003 PDTR, HB7805, Tip: ALU**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215944 ALU
GTIN	4045197658210
Razred artikla	21A

**Opis**
**Izvedba:**

Čvrsta obračalna ploščica z izrazito pozitivno geometrijo in spiralno potekajočim rezalnim robom.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. 215800, 215850, 215870:

za  $a_e = 0,3 \times D / a_{p, maks} = 4,8$  mm.

Debelina plošče: 3,18 mm

Podajanje  $f_z$  na zob: 0,12 mm

maksimalna globina rezanja  $a_{p, maks.}$  pri rezkanju utorov v polno: 2,5 mm

**Tehnični opis**

Tip	ALUMINIJ
Podajanje $f_z$ na zob	0,12 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p, maks}$ pri robljenju	4,8 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p, maks.}$ pri rezkanju utorov v polno	2,5 mm

Seriya	Rezkar za posnemanje robov
Seriya	Kotni rezkar
ISO-oznaka obračalne ploščice	APGT 1003 PDTR
Zvrst	HB7805
Rezalni material	HM
Debelina plošče	3,18 mm