



**WNMU 080608 EN-GM, PR1510, Tip: GG**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225626 GG
GTIN	4960664648849
Razred artikla	25A

**Opis**
**Izvedba:**

Obračalne rezalne ploščice s prevleko MEGACOAT in **6 rezili** – z dvostransko izvedbo. Bistveno manjša rezalna sila zaradi velikih aksialnih cepilnih kotov do največ 13°.

**Uporaba:**

**Geometrija GM** je najboljša izbira za splošno obdelavo.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

Podajanje  $f_z$  na zob: 0,1 – 0,3 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice: WNMU 080608 EN-GM

**Tehnični opis**

Tip	GG
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMU 080608 EN-GM
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$ pri robljenju	8 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$ pri rezkanju utorov v polno	8 mm

Serijska	Kotni rezkarji
Zvrst	PR1510
Rezalni material	HM
Podajanje $f_z$ na zob	0,1 – 0,3 mm