


BDMT 070304 ER-JT, PR1210, Tip: GG

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227156 GG
GTIN	4960664622580
Razred artikla	25A

Opis
Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$. Za natančne 90° kote izberite $a_p = 4$ mm.

Podajanje f_z na zob: 0,09 – 0,16 mm

maksimalna globina rezanja $a_{p,maxs}$ pri rezkanju utorov v polno: 4 mm

Tehnični opis

Tip	GG
Podajanje f_z na zob	0,09 – 0,16 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maxs}$ pri robljenju	4 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maxs}$ pri rezkanju utorov v polno	4 mm
Serija	Kotni rezkarji
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 070304 ER-JT
Zvrst	PR1210
Rezalni material	HM

