KYOCERA

BDGT 11T304 FR-JA, GW25, Tip: ALU

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227326 ALU
GTIN	4960664457854
Razred artikla	25A

Opis

Napotek:
Orientacijske vrednosti za a_e = 0,3 × D. Za natančne 90° kote izberite a_p = 5,5 mm.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,05 – 0,33 mm
Tip	ALUMINIJ
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDGT 11T304 FR-JA
Zvrst	GW25
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	700 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	250 m/min	N
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		