



SDHX 0903 AFTN, HB7515, Tip: ST1400

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214439 ST1400
GTIN	4045197554413
Razred artikla	21A

Opis
Izvedba:

- Rezkalne obračalne ploščice so primerne za večje rezalne hitrosti in podajanja.
- Precizno sintrane in brušene za najboljšo kakovost površine.
- Finozrnata struktura za veliko žilavost in odpornost proti obrabi.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{maks.}} = 3 \text{ mm}$.

Podajanje f_z na zob: 0,14 mm

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,14 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks.}}$ pri rezkanju utorov v polno	3 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks.}}$ pri robljenju	3 mm
Serijska	Plani rezkarji
ISO-oznaka obračalne ploščice	SDHX 0903 AFTN

Zvrst	HB7515
Rezalni material	HM