


BDGT 11T308 FR-JA, GW25, Tip: ALU

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227327 ALU
GTIN	4960664457861
Razred artikla	25A

Opis
Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$. Za natančne 90° kote izberite $a_p = 5,5$ mm.

Podajanje f_z na zob: 0,05 – 0,33 mm

maksimalna globina rezanja $a_{p,maxs}$ pri rezkanju utorov v polno: 5,5 mm

Tehnični opis

Tip	ALUMINIJ
Podajanje f_z na zob	0,05 – 0,33 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maxs}$ pri robljenju	5,5 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maxs}$ pri rezkanju utorov v polno	5,5 mm
Serija	Kotni rezkarji
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDGT 11T308 FR-JA
Zvrst	GW25
Rezalni material	HM

