Garant

# APMT 180508 ER, HB7630, Tip: INOX

## Podatki za naročanje

| | |
|---|---|
| Številka za naročanje | 215244 INOX |
| GTIN | 4045197601018 |
| Razred artikla | 21A |

## Opis

**Napotek:**
Orientacijske vrednosti za $a_e = 0{,}3 \times D / a_p = 5$ mm, $a_{p\,maks.} = 9$ mm.

## Tehnični opis

| | |
|---|---|
| Tip | INOX |
| Podajanje $f_z$ na zob | 0,2 mm |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Serija | Softcut® |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 180508 ER |
| Zvrst | HB7630 |
| Rezalni material | HM |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |

## Uporabniški podatki

| | Primernost | $V_c$ | ISO-oznaka |
|---|---|---|---|
| INOX < 900 N/mm² | primerno | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm² | primerno | 130 m/min | M |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |