


APMT 060204 FR, HU7810, Tip: ALU

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215623 ALU
GTIN	4045197601414
Razred artikla	21A

Opis
Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,25 \times D/a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$.

Podajanje f_z na zob: 0,1 mm

maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks.}}$ pri rezkanju utorov v polno: 4 mm

Tehnični opis

Tip	ALUMINIJ
Podajanje f_z na zob	0,1 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks.}}$ pri robljenju	6 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks.}}$ pri rezkanju utorov v polno	4 mm
Serijska	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 060204 FR
Zvrst	HU7810

Rezalni material

HM