



APKT 1604PDER-43, SC3025, Tip: GG



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215768 GG
GTIN	4045197512253
Razred artikla	28E

Opis

Napotek:

Te obračalne ploščice uporabljajte le **z vijakom art. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Pri uporabi obračalnih ploščic z $r \geq 3,2$ mm na nosilcih art. 215705, 215710, 215715 je treba prilagoditi ležišče ploščice.

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks.}}$ pri rezkanju utorov v polno: 7 mm

Tehnični opis

Tip	GG
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks.}}$ pri robljenju	7 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks.}}$ pri rezkanju utorov v polno	7 mm
Serijski opis	Rezkar za posnemanje robov
Serijski opis	Kotni rezkar
ISO-oznaka obračalne ploščice	APKT 1604PDER-43
Zvrst	SC3025

Rezalni material

HM