Garant

APMX 16.04 TR, HB7515, Tip: ST1400

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215743 ST1400
GTIN	4045197601759
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:
Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. od 215705 do 215717: $a_e = 0{,}3 \times D / a_{p\,maks.} = 7$ mm.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,14 mm
primerna držala	AP..1604
Tip	ST1400
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMX 16.04 TR
Zvrst	HB7515
Rezalni material	HM
Debelina plošče	5,76 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	380 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	265 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	195 m/min	P
INOX < 900 N/mm^2	pogojno primerno	270 m/min	M
INOX > 900 N/mm^2	pogojno primerno	170 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	170 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		